

產品資料表

規格



電源線組4x1, 5mm² + 2x1mm² + 2x0, 14mm² 10 m - 端含M23工業用接頭

VW3M5501R100

主要訊息

產品範圍	Altivar
附件/獨立部件類別	电源电缆
附件/獨立部件類別	連接附件
附件/獨立部件目標	Between synchronous motor and variable speed drive
範圍相容性	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
電纜長度	10 m
電纜類別	屏蔽電纜

補充訊息

产品兼容性	同步电机 BMP 140 mm, 1 类型 C 同步电机 BMP 140 mm, 1 类型 F 同步电机 BMP 140 mm, 2 类型 C 同步电机 BMP 70 mm, 1 类型 R 同步电机 BMP 70 mm, 1 类型 F 同步电机 BMP 70 mm, 2 类型 R 同步电机 BMP 70 mm, 2 类型 F 同步电机 BMP 100 mm, 1 类型 R 同步电机 BMP 100 mm, 1 类型 F 同步电机 BMP 100 mm, 2 类型 R 同步电机 BMP 100 mm, 2 类型 F
电气连接	1連接器 "M23" 8 针 synchronous motor side 1个自由端variable speed drive side
電纜組成	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0.14 mm ²
淨重	2.44 kg

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.500 cm
Package 1 Width	41.700 cm
Package 1 Length	37.800 cm
Package 1 Weight	2.730 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

此圖為參考圖，實際產品外觀以原廠說明書為準。圖中產品之顏色、規格、尺寸、重量、包裝等，均可能因產品版本不同而有所差異，恕不另行通知。



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

RoHS 除外項目相關資訊

是
- ✓

不含 Pvc

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊