

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ГОЛОВКА КУЛАЧКОВОГО ПЕРЕМИКАЧА З КЛЮЧЕМ

KAXZ1S191

Головна

Серія Продукту	Harmony Series K
Тип Виробу Або Компоненту	Робоча головка кулачкового перемикача
Найменування Компонента	KAX
Сумісність Продуктів	Передні монтажні корпуси 12 і 20 А внаслідок отвір Ø 22 мм
Тип Головки Кулачкового Перемикача	3 рамкою Ø 28.5 мм, метал
Тип Виконавчого Механізму	клавіша ключ 455
Замок Поворотної Ручки	Відстуній
Опис Маркування	3 матовий чорний умовні позначки
Кут Перемикання	90 °

Додаткова інформація

Механічна Зносостійкість	1000000 циклів
Габаритна Ширина Cad	29 мм
Габаритна Висота Cad	29 мм
Габаритна Глибина Cad	21 мм
Маса Нетто	0,065 кг
Код Сумісності	KAX

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	TC
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...55 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Ударостійкість	30 gn відповідно до MEK 68-2-27
Вібробостійкість	5 gn (f = 10...150 Гц) відповідно до MEK 68-2-6
Ступінь Захисту	IP65 відповідно до MEK 529 IP65 відповідно до NF C 20-010

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,1 см

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Довжина 1 Упаковки	6,0 см
Вага 1 Упаковки	67,0 г

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Не Містить Ртуті	
✓	Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration