

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КРІПЛ КАБЕЛІВ НА ШИНОПР CANALIS KBB

KBB40ZFGU

Головна

Серія Продукту	Canalis
Тип Виробу Або Компоненту	Кронштейн
Сумісність Продуктів	KBA KBB
Кількість В Одному Комплекті	Набір з 20 одиниць

Додаткова інформація

Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Фіксуючий аксесуар
Місце Встановлення	Сторона шинопроводу
Спосіб Кріплення	Кліпсами
Монтажна Опора	Шинопровід
Ширина	85 мм
Висота	95 мм
Маса Нетто	5 г

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60439-2 МЕК 61439-6
-----------	----------------------------

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	0,600 см
Ширина 1 Упаковки	23,000 см
Довжина 1 Упаковки	26,000 см
Вага 1 Упаковки	14,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	20
Висота 2 Упаковки	6,000 см
Ширина 2 Упаковки	23,000 см
Довжина 2 Упаковки	26,000 см

Вага 2 Упаковки 310,000 г

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з

ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для встановлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість Одиниць У 3 Упаковці	120
Висота 3 Упаковки	20,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	2,249 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так
- ✓

Pvc Free
- ✓

Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні