



BCH2 馬達電纜, 具屏蔽, 4x
0,82mm², 引線連接 5.0m

VW3M5D1AR50

主要訊息

產品範圍	Lexium 28
產品或元件類別	电源电缆
附件/獨立部件類別	预组装 power 电线组件
附件/獨立部件類別	連接附件
产品兼容性	伺服馬達 BCH2 在 50 W 40 mm) 不帶制動裝置) 伺服馬達 BCH2 在 100 W 40 mm) 不帶制動裝置) 伺服馬達 BCH2 在 200 W 60 mm) 不帶制動裝置) 伺服馬達 BCH2 在 400 W 60 mm) 不帶制動裝置) 伺服馬達 BCH2 在 400 W 80 mm) 不帶制動裝置) 伺服馬達 BCH2 在 750 W 80 mm) 不帶制動裝置)
附件/獨立部件目標	伺服馬達與伺服驅動器之間
範圍相容性	Lexium 28
電纜長度	5 m

補充訊息

電氣連接	自由端 伺服传动側 連接器 - Molex 4-针 伺服电机側
美国线规	4 x AWG 18
淨重	0.45 kg

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.6 cm
Package 1 Width	28.4 cm
Package 1 Length	34.2 cm
Package 1 Weight	664 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.654 kg

版權所有 © 施耐德電機 2024。所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或轉售。

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

 不含 Pvc

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
[自主中國 RoHS 聲明 \(不在中國 RoHS 法規範圍內\)](#)