

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АУДИО РОЗЕТКА, 2М (БІЛ.)

MGU3.486.18

Знято з виробництва: 30 черв. 2023 р.

Знято з виробництва

Головна

Назва Колекції	Unica (стандартний дизайн)
Тип Виробу Або Компоненту	Гніздо гучномовця
Опис Виробу	Механізм
Відтінок Кольору	Білий

Додаткова інформація

Кількість Розеток	1
Кількість Модулів	2 модулі
Клеми Підключення	2 фіксація тиску
Спосіб Кріплення	3 кліпсою
Матеріал	ASA + PC: Покриття механізму
Глибина	37 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Маса Нетто	0,015 кг

Навколишнє середовище

Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP20
Ступінь Ударозахисту	IK01
Робоча Температура Навколишнього Середови	15...30 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	0...35 °C
Характеристики Зовнішнього Середовища	Стійкість до УФ Масило Бензин Відбілювач Рідина для миття вікон Рідке мило Спирт Ацетон

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4 500 см

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина 1 Упаковки	6,500 см
Довжина 1 Упаковки	6,500 см
Вага 1 Упаковки	21,600 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	4,500 см
Ширина 2 Упаковки	13,500 см
Довжина 2 Упаковки	33,500 см
Вага 2 Упаковки	274,000 г
Тип 3 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	40
Висота 3 Упаковки	15,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	1,339 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** [Відповідає виняткам](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації