

產品資料表

規格



Empty control station , Harmony XAP , zinc alloy , grey , undrilled , 22mm , 80x80x77mm

XAPG19400

主要訊息

產品範圍	Harmony XAP
產品或元件類別	压铸空按钮盒
設備短名稱	XAPG
產品目標	用于直径22 mm 的控制和信令单元
開口數	未鑽孔
機箱底座顏色	灰色 RAL 7032)
護蓋顏色	灰色 RAL 7032)
控制站類別	金屬
材料	压铸锌
每組銷售單位	1
Ip防護等級	IP65 符合 IEC 60529 IP657 符合 NF C 20-010
抗化學劑	Special treatment can be obtained on request

補充訊息

垂直行數	0
水準行數	0
開口尺寸	Ø 22 mm
电缆进线孔	1.5電纜套 1 x 1.5電纜套
螺紋類別	3/4 NPT
Cad總寬度	80 mm
Cad總高度	80 mm
Cad總深度	77 mm
淨重	0.610 kg
相容性代碼	XAPG

環境

防護處理	TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	I類 符合 IEC 60536 I類 符合 NF C 20-030

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或公開。此文件中的信息可能隨時更改，恕不另行通知。© 2024 Schneider Electric

IK防護等級	IK07 符合 EN/IEC 62262
--------	----------------------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15.0 cm
Package 1 Width	30.0 cm
Package 1 Length	40.0 cm
Package 1 Weight	610.0 g



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業