


Паспорт продукту

Технічні характеристики



МОНТАЖНА ПЛАТА 300X300

NSYMM33

Головна

Діапазон	Spacial
Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Аксесуар для встановлення
Тип Виробу Або Компоненту	Монтажна пластина
Область Застосування Продукту	Багатоцільовий
Номінальні Розміри Шафи	- H: 300 мм W: 300 мм
Місце Встановлення	Ступінчаста засувка Пряме кріплення на защіпках
Опис Монтажноі Плати	Гладкий
Сумісність Серії	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X)
Кількість В Одному Комплекті	Комплект з 1 шт.
Матеріал	Оцинкована сталь

Додаткова інформація

Спосіб Кріплення	3 гвинтовими защіпками - гвинтового типу M8 Кріпильним елементом
Постійне Допустиме Навантаження	60 кг
Висота	250 мм
Ширина	250 мм
Товщина	1,8 мм
Маса Нетто	0,91 кг

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	0,3 см
Ширина 1 Упаковки	25,5 см
Довжина 1 Упаковки	26 см
Вага 1 Упаковки	910 г
Тип 2 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	280

Висота 2 Упаковки 37,6 см
Ціни, окрім ціл на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина 2 Упаковки	80 см
Довжина 2 Упаковки	120 см
Вага 2 Упаковки	280 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні