

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦІЇ 400В 33кВт

VW3A7204

Знято з виробництва: 28 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

### Головна

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Сумісність Серії                 | Altivar 71  |
| [Us] Номінальна Напруга Живлення | 400 В       |
| Межі Напруги Живлення            | 380...415 В |

### Додаткова інформація

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Максимальна Потужність Гальмування | 33 кВт                   |
| Необхідна Енергія На Гальмування   | 21,5 кВт                 |
| Номінальний Струм Запобіжника      | 80 А при 690 В           |
| Захист Від Перевантаження          | 1.2 x максимальний струм |
| Коефіцієнт Корисної Дії            | 97 %                     |
| Коефіцієнт Потужності [Cos Φ]      | 1                        |
| Ширина                             | 270 мм                   |
| Висота                             | 580 мм                   |
| Глибина                            | 295 мм                   |
| Маса Нетто                         | 30 кг                    |

### Навколишнє середовище

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу     | IP20                                                |
| Висота Над Рівнем Моря                     | 1000...4000 м зі зменшенням струму на 5 % на 1000 м |
| Температура Навколишнього Повітря Для Збер | -25...55 °C                                         |

### Пакувальна одиниця

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Тип 1 Упаковки                 | PCE     |
| Кількість Одиниць У 1 Упаковці | 1       |
| Висота 1 Упаковки              | 52,5 см |
| Ширина 1 Упаковки              | 42 см   |
| Довжина 1 Упаковки             | 79,5 см |
| Вага 1 Упаковки                | 38,5 кг |

### Гарантія за договором

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Гарантія

18 місяців

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

## Забезпечення комфорту

|   |                                              |                     |
|---|----------------------------------------------|---------------------|
| ✓ | Reach Free Of Svhc                           |                     |
| ✓ | Toxic Heavy Metal Free                       |                     |
| ✓ | Не Містить Ртуті                             |                     |
| ✓ | Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs | <a href="#">Так</a> |

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент Reach       | <a href="#">Декларація REACH</a>                                                                          |
| Директива Єс Rohs     | Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a> |
| Декларація Rohs Китаю | <a href="#">China RoHS declaration</a>                                                                    |