

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Wall mounted enclosure, Spacial S3X, stainless steel 316L, plain door, 1200x800x300mm, IP66

NSYS3X12830H

⚠️ **Ngừng sản xuất vào:** 1 thg 11, 2020

⚠️ **Ngừng sản xuất**

Main

Range	Spacial
Product Name	Spacial S3X
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Compact enclosure
Nominal Height	1200 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	300 mm
Product Installation	Wall-mounting
Device Composition	1 body 1 reinforcement frame drilled: door 1 door 2 lock: door

Complementary

Body Type	Single piece body, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Door Type	Plain
Number Of Doors	Front face: 1 door(s)
Door Opening Side	Reversible (120 °)
Lock Type	2 points lock, 3 mm double-bar
Mounting Plate Description	Without mounting plate
Type Of Gland Plate	Without gland plate
Accessibility For Operation	Front
Removable Parts	Door by hinges
Material	Lock: zamak Hinge: stainless steel Body and door: stainless steel 316L
Surface Finish	Body and door: Scotch-Brite® brushed Lock: chromium plated
Net Weight	44 kg

Environment

Standards	IEC 62208
-----------	-----------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Product Certifications	UL 508 type A CAN/CSA 22
Ip Degree Of Protection	IP66 conforming to IEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK10 conforming to IEC 62262
Environmental Characteristic	Corrosive Specific hygiene

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	33.0 cm
Package 1 Width	83.0 cm
Package 1 Length	124.0 cm
Package 1 Weight	44.0 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	183.0 cm
Package 2 Width	100.0 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	280.0 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations