

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Мала монтажна плата 597x705 ММ



NSYSPMP6080

Головна

Діапазон	Spacial
Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Аксесуар для встановлення
Тип Виробу Або Компоненту	Монтажна пластина
Область Застосування Продукту	Багатоцільовий
Номінальні Розміри Шафи	-
Опис Монтажноі Плати	Частково плоский
Сумісність Серії	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SFX)
Склад Пристрою	1 монтажна пластина елементи кріплення
Кількість В Одному Комплекті	Комплект з 1 шт.
Матеріал	Оцинкована сталь

Додаткова інформація

Спосіб Кріплення	Кріпильним елементом - на конструкції розташування
Висота	Номінальний: 600 мм 597 мм
Ширина	Номінальний: 800 мм 705 мм
Варіативна Особливість	Горизонтальне кріплення на поперечних рейках

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,0 см
Ширина 1 Упаковки	70,5 см
Довжина 1 Упаковки	59,7 см
Вага 1 Упаковки	9,18 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість **RoHS/REACH**

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні