


Паспорт продукту

Технічні характеристики



4 БОКОВІ ПАНЕЛІ ЦОКОЛЯ 300x200 ДЛЯ S3D

NSYSPS3200SD

Головна

Діапазон	Spacial
Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Аксесуар для корпусу
Тип Виробу Або Компоненту	Бічна панель плінтуса
Застосування	Багатоцільовий
Номінальні Розміри Корпусу	-
Склад Пристрою	елементи кріплення 4 кутова кришка 4 бічна панель
Сумісність Серії	Spacial (Spacial SD) Spacial (Spacial S3D)
Монтажна Опора	Передній цоколь

Додаткова інформація

Спосіб Кріплення	Гвинтами
Матеріал	Листова сталь
Колір	Сірий (RAL 7022)
Покриття Поверхні	Епоксидне покриття
Висота	200 мм
Ширина	Номінальний: 300 мм
Глибина	300 мм

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP30 (повна комплектація цоколя)
Ступінь Ударозахисту	IK10 (стійкість до зовнішніх механічних впливів)

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	7,000 см
Ширина 1 Упаковки	22,000 см
Довжина 1 Упаковки	22,500 см
Вага 1 Упаковки	1,178 кг

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість Одиниць У 2 Упаковці	12
Висота 2 Упаковки	30 см
Ширина 2 Упаковки	40 см
Довжина 2 Упаковки	60 см
Вага 2 Упаковки	14,780 кг
Тип 3 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	48
Висота 3 Упаковки	45,000 см
Ширина 3 Упаковки	80,000 см
Довжина 3 Упаковки	120,000 см
Вага 3 Упаковки	71,120 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації