

Паспорт продукту

Технічні характеристики



МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ

ZB5AZ021

Головна

Серія Продукту	Harmony XB5
Тип Виробу Або Компоненту	Комплект для прихованого монтажу
Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Монтажний та кріпильний аксесуар
Сумісність Продуктів	ZB5AV XB5EV XB7EV XB7NL ZB5AL XB7NA ZB5AA скидання ZB5AH скидання XB7NJ XB7NG XB7ND XB7NW
Призначення Аксесуара/Окремої Деталі	Сигнальна лампа Кнопковий

Додаткова інформація

Колір	Чорний
Ступінь Захисту	IP66 відповідно до MEK 60529 (передня панель) IP69 відповідно до MEK 60529 (передня панель) IP69K відповідно до DIN 40050-9 (передня панель)
Ступінь Ударозахисту	IK03 conforming to MEK 50102
Монтажний Діаметр	30,5 мм
Кількість В Одному Комплекті	Комплект з 1 шт.

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,2 см
Ширина 1 Упаковки	4,3 см
Довжина 1 Упаковки	5,5 см
Вага 1 Упаковки	15 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	80
Висота 2 Упаковки	15 см

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Довжина 2 Упаковки	40 см
Вага 2 Упаковки	1,509 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.


[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Не Містить Ртуті	
✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так
Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Dimensions Drawings

Dimensions with Flush Mounting Kit



e : Clamping thickness : 1 to 3.5 mm / 0.04 to 0.14 in.
(1) Additional row of contacts or double contact

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

