

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA

ALB44063

- Знято з виробництва: 30 квіт. 2021 р.
- Завершення терміну служби: 30 трав. 2022 р.

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Altira
Серія Продукту	Altira
Тип Виробу Або Компоненту	Кнопка
Опис Виробу	Механізм
Відтінок Кольору Зовнішньої Накладки	Полярний білий (RAL 9003)

Додаткова інформація

Монтаж Електроустановчих Виробів	Прихований Відкритий
Монтаж Пристрою	Поверхня Вбудований
Призначення Продукту	Рамка-суппорт Інсталяційна система OptiLine 45
Функція Перемикання	Двоклавішний вимикач без фіксації кнопка
Номі♦♦♦Ал♦♦♦Ний Струм	10 А на 250 В змінний струм
Актuator	Кнопковий вимикач
Кількість Модулів	2 модулі
Спосіб Кріплення	3 кліпсою
Клеми Підключення	4 Безгвинтові затискачі
Затискна Ємність З'єднання	2 x 1.5...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(i) 2 x 1.5...2 x 2.5 мм² для твердий багатожильний кабель(i)
Матеріал	РС: Покриття механізму
Обробка Поверхні	Необроблений
Покриття Поверхні	Сатиновий
Глибина Встановлення	21 мм
Висота	45 мм
Ширина	45 мм
Глибина	28 мм
Маса Нетто	0,029 кг

Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	MEK EN 60669-1 EN 62262 EN 60529
Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...50 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-15...60 °C
Ступінь Ударозахисту	IK04
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP21D
Характеристики Зовнішнього Середовища	Стійкість до УФ Відбілювач Рідина для миття вікон Мастило Перекис водню (H2O2) Рідке мило Спирт Ацетон Бензин

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,5 см
Ширина 1 Упаковки	4,5 см
Довжина 1 Упаковки	4,5 см
Вага 1 Упаковки	31 г

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Toxic Heavy Metal Free

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** [Відповідає виняткам](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації