


Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розсувна плата кабельного вводу, 1 ввід монтаж затискачами до шафи PanelSET SFN 400x800 мм

NSYEC481

Головна

Діапазон	Spacial
Тип Виробу Або Компоненту	Пластина кабельного вводу
Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Аксесуар для кабельної збірки
Застосування	Багатоцільовий
Сумісність Серії	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SFM)
Місце Встановлення	Дно корпусу
Тип Кабельного Сальника	Стандартний
Кабельний Ввід	1 вхід
Склад Пристрою	елементи кріплення 1 пластина self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
Кількість В Одному Комплекті	Комплект з 1 шт.
Матеріал	Оцинкована сталь

Додаткова інформація

Висота	35 мм
Ширина	Номінальний: 400 мм Зручний: 216 мм Реальний: 175 мм
Глибина	Номінальний: 800 мм
Товщина	1,5 мм

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,5 см
Ширина 1 Упаковки	17,5 см
Довжина 1 Упаковки	65,5 см
Вага 1 Упаковки	2,74 кг
Тип 2 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	50
Висота 2 Упаковки	45,0 см

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Довжина 2 Упаковки	120,0 см
Вага 2 Упаковки	149,0 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні