

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОМУНІКАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ ETHERNET

SR3NET01BD

Головна

Серія Продукту	Zelio Logic
Тип Виробу Або Компоненту	Модуль зв'язку Ethernet

Додаткова інформація

Сумісність Продуктів	Всі модулі з живленням 24 В SR3 В...BD
Протокол Порту Обміну Даними	Ethernet
Підтримка Комунікаційного Порту	10/100BASE-T
Електричне З'єднання	1 з'єднувач RJ45
Мова Програмування	FBD
Клеми Підключення	Гвинтові затискачі, 1 x 0.25...1 x 2.5 мм ² (AWG 24...AWG 14) напівтвердий Гвинтові затискачі, 1 x 0.25...1 x 2.5 мм ² (AWG 24...AWG 14) Твердий Гвинтові затискачі, 2 x 0.25...2 x 1.5 мм ² (AWG 23...AWG 16) Твердий Гвинтові затискачі, 1 x 0.25...1 x 2.5 мм ² (AWG 24...AWG 14) гнучкий з кабельним наконечником Гвинтові затискачі, 2 x 0.25...2 x 0.75 мм ² (AWG 24...AWG 18) гнучкий з кабельним наконечником
Момент Затягування	0,5 Н.м
Місцева Сигналізація	для зв'язок (LK/ACT 10/100) 1 світлодіод для стан (STS) 1 світлодіод
Маса Нетто	0,11 кг

Навколишнє середовище

Сертифікація Виробу	CSA C-Tick GOST UL
Стандарти	MEK 61000-4-4 рівень 3 MEK 61000-4-5 MEK 61000-4-2 рівень 3 MEK 61000-4-3 MEK 60068-2-6 Fc MEK 60068-2-27 Ea
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до MEK 60529 (клемна колодка) IP40 відповідно до MEK 60529 (передня панель)
Характеристики Зовнішнього Середовища	Директива з електромагнітної сумісності відповідно до MEK 61000-6-2 Директива з електромагнітної сумісності відповідно до MEK 61000-6-3 Директива з електромагнітної сумісності відповідно до MEK 61000-6-4 Директива з електромагнітної сумісності відповідно до MEK 61131-2 зона B Директива про низьку напругу відповідно до MEK 61131-2
Обурення Випромінюване/Провідне	Клас B відповідно до EN 55022-11 група 1

Ця документація не призначена для використання придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем. Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Робоча Температура Навколишнього Середови	-20...40 °C відповідно до MEK 60068-2-1 та MEK 60068-2-2 -20...55 °C відповідно до MEK 60068-2-1 та MEK 60068-2-2
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Висота Над Рівнем Моря	2000 м
Максимальна Висота Перенесення	3048 м
Відносна Вологість	95 % без конденсату або капання води

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	6,0 см
Ширина 1 Упаковки	6,5 см
Довжина 1 Упаковки	11,0 см
Вага 1 Упаковки	109,0 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	48
Висота 2 Упаковки	30,0 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	5,78 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Pvc Free

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.


Екологічний Профіль Виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)

Dimensions Drawings

Communication Modules

Rail Mounting



Screw Mounting (Retractable Lugs)

