

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



ammeter dial Power Logic - 1.3 In -
ratio 1250/5A

16085

Main

Range Of Product	PowerLogic
Product Name	AMP
Product Or Component Type	Dial
Current Transformer Ratio	1250/5
Scale Type	80 mm over 90°
Mounting Support	Front face

Complementary

Type Of Measurement	Current
Scale	0-1250 A

Environment

Height	96 mm
Width	96 mm
Depth	75 mm

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.1 cm
Package 1 Width	8.6 cm
Package 1 Length	8.6 cm
Package 1 Weight	12.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7.8 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	11.6 cm
Package 2 Weight	1.65 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	30 cm

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	16.987 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

Hiệu suất sức khỏe

 Reach Free Of Svhc	
 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins