

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Pilot light, Harmony 9001K, metal, glass, domed, amber, 30mm, 110-120V

9001KP1A6

! Ngừng sản xuất vào: 15 thg 6, 2023

! Ngừng sản xuất

Main

Range Of Product	Harmony 9001K
Product Or Component Type	Pilot light
Device Short Name	K

Complementary

Bezel Material	Metal
Mounting Diameter	30 mm
Lens Type	Domed glass
Cap/Operator Or Lens Colour	Amber
Light Source	incandescent
Bulb Base	BA 9s
Light Block Supply	Via transformer 120 V AC 50/60 Hz Via integral transformer 110 V AC 50/60 Hz
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conforming to IEC 60947-1
Shape Of Screw Head	Round
Operating Position	Any position
Light Source	Incandescent bulb
[Us] Rated Supply Voltage	110...120 V AC
Operating Mode	Normal
Device Presentation	Complete product
Lens Type	Domed
[Us] Rated Supply Voltage	110...120 V
Light Block Supply	Via integral transformer
Supply Frequency	50...60 Hz
Lens Material	Glass
Size	30 mm

Environment

Product Certifications	CE UL listed file E42259 CCN NKCR CSA LR25490 class 3211 03
Nema Degree Of Protection	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12.903 cm
Package 1 Width	5.08 cm
Package 1 Length	32.774 cm
Package 1 Weight	226.796 g

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	No need of specific recycling operations