

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Acti9 iLL single indicator light - Red - 12-48 Vac/dc

A9E18330

⚠️ **Ngừng sản xuất vào:** 1 thg 11, 2020

⚠️ **Ngừng sản xuất**

Main

Range Of Product	Acti9
Product Name	Acti9 iLL
Product Or Component Type	Modular pilot lighth
Device Short Name	iLL
[Us] Rated Supply Voltage	12...48 V AC at 50/60 Hz 12...48 V DC

Complementary

Indicator Light	1 LED red, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Mounting Mode	Fixed
Mounting Support	Symmetrical DIN rail
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	Upside: ProDis
9 Mm Pitches	2
Height	82 mm
Width	18 mm
Depth	69.5 mm
Colour	White (RAL 9003)
Auxiliary Connection Terminal	Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm ² Tunnel type terminal 1 cable(s) flexible 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible 2.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm ²
Wire Stripping Length	9 mm
Tightening Torque	1 N.m

Environment

Standards	IEC 60947-5-1
Ip Degree Of Protection	IP2 IPxx B
Pollution Degree	3
Tropicalisation	2
Relative Humidity	95 % at 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-35...70 °C

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Ambient Air Temperature For Storage	-40...80 °C
-------------------------------------	-------------

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	41 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	10 cm
Package 2 Width	8.5 cm
Package 2 Length	23.5 cm
Package 2 Weight	538 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5.342 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes
✓ Halogen Free Plastic Parts & Cables Product	

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	No need of specific recycling operations