

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Switched socket, AvatarOn A, 1-way, push-in, IP20, white

M3T_SIS_WE

Main

Range Of Product	AvatarOn A
Product Or Component Type	Switched socket
Device Application	Power supply
Device Presentation	Complete product
Colour Tint	White
Main Colour Tint	White

Complementary

Range Compatibility	AvatarOn
Rated Current	16 A socket-outlet
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC 50...60 Hz
Socket Number	2
Outlet Standard Description	3 pins
Outlet Standard Deviation	Universal
Switch Function	1-way
Number Of Gangs	2 gangs
Connections - Terminals	Push-in
Number Of Terminals	3
Clamping Connection Capacity	2 x 1.5...2 x 4 mm ² for solid cable(s) 2 x 1.5...2 x 4 mm ² for stranded cable(s)
Wire Stripping Length	13 mm
Material	Polycarbonate: cover Polycarbonate: base Polycarbonate: dolly
Surface Finish	Glossy Glossy and matt Glossy
Device Mounting	Flush
Fixing Mode	By 2 screws
Height	70 mm
Width	120 mm
Depth	30.3 mm
Embedding Depth	19.3 mm
Net Weight	0.118 kg

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Environment

Ip Degree Of Protection	IP20
Ambient Air Temperature For Operation	-5...45 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-5...60 °C
Relative Humidity	0...95 %
Standards	IEC 60884-2-3

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.6 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	118 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8.8 cm
Package 2 Width	18.5 cm
Package 2 Length	26.5 cm
Package 2 Weight	1.516 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9.746 kg

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End of Life Information