

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Bouton poussoir volets roulants Anthraci

EPH1300171

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                         | Asfora                             |
| Type De Produit Ou Équipement | Bouton-poussoir                    |
| Présentation Du Produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Nombre De Touches             | 2                                  |
| Fonction Interrupteur         | Volets roulants                    |
| Nuance De La Couleur          | Anthracite                         |
| Type D'Emballage              | Film plastique-boîte               |

### Complémentaires

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Montage De L'Appareil         | Encastré                                     |
| Plage De Puissance            | 2300 W                                       |
| Courant Assigné D'Emploi      | 10 A à 250 V CA                              |
| Nombre De Câbles              | 2 câble(s) 2,5 mm²                           |
| Rigidité Du Câble             | Souple<br>Rigide<br>Multibrin torsadé rigide |
| Longueur De Dénudage Des Fils | 13,0 mm                                      |
| Matière                       | ABS (acrylonitrile butadiène styrène)        |
| Finition De La Surface        | Peint                                        |
| Matière Des Conducteurs       | Cuivre                                       |
| Mode De Fixation              | Vis ou griffes51...70 mm                     |
| Raccordement                  | Bornes sans vis                              |
| Marquage                      | HAUT-BAS                                     |
| Largeur                       | 71 mm                                        |
| Hauteur                       | 71 mm                                        |
| Profondeur                    | 43,0 mm                                      |
| Profondeur En Saillie         | 15 mm                                        |
| Poids Du Produit              | 0,06135 kg                                   |

### Environnement

|        |             |
|--------|-------------|
| Normes | CEI 60669-1 |
|--------|-------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Certifications Du Produit              | TSE<br>VDE<br>NF |
| Labels Qualité                         | CE<br>UKR        |
| Degré De Protection (Ip)               | IP20             |
| Température Ambiante De Fonctionnement | -5...40 °C       |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 4,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 8,000 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 62,000 g  |
| Type D'Emballage 2             | BB1       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 9,500 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 18,500 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 27,500 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 712,000 g |
| Type D'Emballage 3             | S04       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 120       |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 9,141 kg  |

Développement durable



Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être



Information Sur Les Exemptions Rohs

[Oui](#)

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |