

Fiche technique du produit

Spécifications



Chargeur USB Asfora 2,1A blanc

EPH2700221

Principales

Gamme	Asfora
Type De Produit Ou Équipement	Chargeur USB
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Montage De L'Appareil	Encastré

Complémentaires

Application	Chargeur
Mode De Fixation	Par vis Par griffes
Courant De Sortie	2,1 A
Type De Connexion Intégrée	2 port USB 2.0 5 V CC, courant de charge maximum : 2,1 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	100...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance Consommée Maximale En W	0,1 W
Puissance De Sortie Nominale	10,5 W
Puissance D'Entrée	12 W
Traitement De Surface	Non traité
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type D'Emballage	Film plastique-boîte
Capacité De Serrage Des Bornes	2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Durée De Vie En Heures	30000 H 10,5 W
Type De Protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre De Sorties	2 bornes à vis
Longueur De Dénudage Des Fils	8 mm
Compatibilité Produit	Portable/tablette Mac iOS Portable/tablette Android Portable/tablette Windows
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP20
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	42 mm
Profondeur D'Encastrément	30,8 mm

Environnement

Normes	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Règlement Européen	2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension
Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Certifications Du Produit	EAC
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,000 cm
Poids De L'Emballage 1	115,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	12,109 kg
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	24
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	12,109 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises