Fiche technique du produit

Spécifications

circuit breaker Easypact EZC400N - TMD - 350 A - 4 poles 3d

EZC400N4350

La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	EasyPact
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur
Nom De L'Appareil	Easypact EZC400N
Nom De Disjoncteur	Easypact EZC400N
Application	Distribution
Description Des Pôles	4P
Pôles Protégés	3t
Type De Réseau	CC CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[In] Courant Assigné D'Emploi	400 A à 40 °C
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CC se conformer à CEI 60947-2 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Codification Du Pouvoir De Coupure	N
Pouvoir De Coupure	36 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 40 kA Icu à 220/230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 kA Icu à 380 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	18 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 20 kA à 220/230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 18 kA à 380 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 18 kA à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie D'Emploi	Catégorie A
Nom Du Déclencheur	TM-D
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre Du Déclencheur	350 A à 50 °C
Type De Protection	Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947

Complémentaires

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type De Commande	Par maneton
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Plaque arrière
Raccordement Amont	Façade
Raccordement Aval	Façade
Endurance Mécanique	10000 cycle
Durée De Vie Électrique	Catégorie A : 4000 cycle 415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
"Pas" De Raccordement	45 mm
Indication De Tension	Contact de signalisation
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Courant De Déclenchement Magnétique	4000 A
Réglage De Protection Du Neutre	Sans protection
Type De Réglage Du Seuil Long Retard (Ir)	Fixe
Type De Réglage De La Temporisation	Fixe
Protection Différentielle	Sans
Hauteur	255 mm
Largeur	185 mm
Profondeur	140 mm
Poids Du Produit	6,4 kg
Quantité Du Lot	1 pièce
Couleur	Noir

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-1 GB/T 14048.2 EN/CEI 60947-2 JIS C8201-2-2
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to EN 50102
Température Ambiante De Fonctionnement	-25…70 °C
Température Ambiante De Stockage	-35…85 °C

Garantie contractuelle

Garantie	18 months