

Fiche technique du produit

Spécifications

APC



APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection téléphonique, 230 V, France

P5BT-FR

! Ventes limitées pour les services

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 août 2023

! Fin de service le: 1 août 2023

Présentation

Lead Time Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Longueur De Câble	1,83 m
Nombre De Câbles	1
Équipement Fournis	2 x câble tél. 1,8 m Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Gris anthracite
Hauteur	38,5 cm
Largeur	7 cm
Profondeur	4,5 cm
Poids Du Produit	0,73 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack

Entrée

Courant Max. De Ligne	10 A
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Prise Standard	Français/Belge

Sortie

Nombre De Prises D'Alimentation	5
Écart-Type De Sortie	Français/Belge

Conformité

Certifications Du Produit	CE
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...50000 ft
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Ep Joule Nominal	1060 J
Temps De Réponse	0 ns common mode
Rejet De Mode Commun	30 dB
Courant Crête	13 kAcommon mode 13 kAnormal mode
Taux D'Énergie De Surintensité	960 J

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	41,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,1 cm
Poids De L'Emballage 1	0,77 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	47 cm
Largeur De L'Emballage 2	24 cm
Longueur De L'Emballage 2	43 cm
Poids De L'Emballage 2	9,252 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	360
Hauteur De L'Emballage 3	140,58 cm
Largeur De L'Emballage 3	100 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	309 kg
Scc14	10731304224041

Garantie contractuelle

Garantie	À vie (pays de l'Union Européenne uniquement), 3 ans (autres pays)
----------	--

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)