


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Ins/Nsx-In-Invs250 Ver.Fijo Man

03050

Discontinuado el: 6 feb 2024

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje:
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma Pack 250) conducto Prisma (Prisma G) conducto Prisma (Prisma P) Cabina
Installation Description	Conducto de suelo - ancho 300 mm Conducto montado en la pared - ancho 300 mm Celda - ancho 400 mm profundidad 400 mm Envolv. Pack - ancho 300 mm
Dispositivo Instalado	Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Descripción De Poles	1 x 3P: fijo INS250 vertical instalación
	1 x 4P: fijo INS250 vertical instalación
	1 x 3P: fijo INV250 vertical instalación
	1 x 4P: fijo INV250 vertical instalación
	1 x 3P: fijo INV100 vertical instalación
	1 x 4P: fijo INV100 vertical instalación
	1 x 3P: fijo INV160 vertical instalación
	1 x 4P: fijo INV160 vertical instalación
	1 x 3P: fijo INV200 vertical instalación
	1 x 4P: fijo INV200 vertical instalación
	1 x 3P: fijo CVS100 ... 160 vertical instalación
	1 x 4P: fijo CVS100 ... 160 vertical instalación
	1 x 3P: fijo CVS250 vertical instalación
	1 x 4P: fijo CVS250 vertical instalación
	1 x 3P: fijo NSX100 ... 160 vertical instalación
	1 x 4P: fijo NSX100 ... 160 vertical instalación
	1 x 3P: conexión NSX100 ... 160 vertical instalación
	1 x 4P: conexión NSX100 ... 160 vertical instalación
	1 x 3P: fijo NSX250 vertical instalación
	1 x 4P: fijo NSX250 vertical instalación
	1 x 3P: conexión NSX250 vertical instalación
	1 x 4P: conexión NSX250 vertical instalación
Condition Of Using Cable Tie	Necesita placa adicional (1M alto) cuyo instalación de dispositivo está en vertical

[50 Mm]

[illegible]

13 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 300 mm Anchoenvolv. Pack (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)

13 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 300 mm Anchoconducto de suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)

13 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 300 mm Anchoconducto montado en la pared (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)

11 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , conexión frontal en 400 mm Anchocelda

13 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 300 mm Anchoenvolv. Pack (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)

Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De Superficie	Mate Suave
Color	Blanco (RAL 9001)
Ancho	300 mm
Altura	250 mm
Peso Del Producto	0,54 kg

400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con fijo palanca de
conmutación vertical 4P 1 conexión frontal 11 278 mm
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con conexión palanca de
conmutación vertical 3P 1 conexión frontal 11 278 mm
400 mm 400 mm Prisma P celda Compacto NSX250 con conexión palanca de
conmutación vertical 4P 1 conexión frontal 11 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 envolv. Pack Compacto NSX250 con fijo palanca de
conmutación vertical 3P 1 directo con el protector terminal largo 13 278 mm
300 mm Prisma Pack 250 envolv. Pack Compacto NSX250 con fijo palanca de
conmutación vertical 4P 1 directo con el protector terminal largo 13 278 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,000 cm
Paquete 1 Longitud	22,000 cm
Paquete 1 Peso	600,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	18,703 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	240
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	161,624 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto