


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Ns250 Vigi Hor.Fijo Man. G



03033

Discontinuado el: 26 jul 2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje:
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret
Installation Description	Envolv. montado en suelo - ancho 850 mm Recinto de suelo + conducto - ancho 600 + 300 mm Recinto mural + conducto - ancho 600 + 300 mm
Dispositivo Instalado	Compacto: fijo NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
Descripción De Poles	1 x 3P: fijo CVS100 ... 160 horizontal instalación 1 x 4P: fijo CVS100 ... 160 horizontal instalación 1 x 3P: fijo CVS250 horizontal instalación 1 x 4P: fijo CVS250 horizontal instalación 1 x 3P: fijo NSX100 ... 160 horizontal instalación 1 x 4P: fijo NSX100 ... 160 horizontal instalación 1 x 3P: fijo NSX250 horizontal instalación 1 x 4P: fijo NSX250 horizontal instalación 1 x 3P: fijo NSX100 ... 250 y amperímetro horizontal instalación 1 x 4P: fijo NSX100 ... 250 y amperímetro horizontal instalación
Condition Of Using Cable Tie	Necesita placa adicional (2M alto) cuyo instalación de dispositivo está en horizontal

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Módulos Verticales [50 Mm]	4 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 850 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 850 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto de suelo + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 600 + 300 mm Anchorecinto mural + conducto (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 850 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto) 4 modulo(s): CVS250 con protección de fuga a tierra , directo con el protector terminal largo en 850 mm Anchoenvolv. montado en suelo (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Entrada De Cable	Placa de corte 0,31 mm parte superior o inferior 42 mm
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De Superficie	Mate Suave
Color	Blanco (RAL 9001)
Ancho	600 mm
Altura	150 mm
Peso Del Producto	0,94 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	940,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,6 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	105,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	112,8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto