

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Distribloc 160A, 4 P, 13Salxfase

04046

⚠ Se discontinuará el: 31 dic 2098

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Bloque de distribución
Nombre Del Producto	Linergy DX
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret Prisma (Prisma P) cofret Prisma (Prisma PH) cofret Prisma (Prisma Pack 250) cofret
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de distribución de corriente
Grado De Protección Ip	IPxx B
Equipo Suministrado	Etiquetas adhesivas para identificación de fase Etiqueta de identificación Conexión flexible prefabricada
Condiciones De Uso	Conector adicional necesitado para INS40 ... 160 (solicitar por separado)

Complementario

Soporte De Montaje	Carril DIN
Dispositivo Instalado	Acti 9: fijo C120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Acti 9: fijo C120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Acti 9: fijo iC120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Acti 9: fijo iC120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Compacto: fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Compacto: fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Multi 9: fijo NG125 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Multi 9: fijo NG125 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Multi 9: fijo NG125 NA - control: palanca de conmutación Compacto: fijo NG160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Compacto: fijo NG160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Compacto: fijo NG160 NA sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación Compacto: fijo NSXm con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
Número De Polos	4P
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA
Tensión Asignada De Aislamiento	750 V CA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	160 A a 40 °C
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	4,5 kA para 1 s
Corriente De Resistencia De Pi	20 kA
I2T Al Activarse	20250000 A².s
Conexiones - Terminales	Distribución: terminal de resorte, 2 x 4...10 mm² (flexible) Distribución: terminal de resorte, 2 x 4...10 mm² (rígido) Distribución: terminal de resorte, 3 x 2,5...6 mm² (flexible) Distribución: terminal de resorte, 3 x 2,5...6 mm² (rígido) Distribución: terminal de resorte, 7 x 1,5...4 mm² (flexible) Distribución: terminal de resorte, 7 x 1,5...4 mm² (rígido) Distribución: terminal tipo túnel, 1 x 4...16 mm² (flexible) Distribución: terminal tipo túnel, 1 x 4...25 mm² (rígido) Suministro: cable con virola
Pasos De 9 Mm	12
Altura	127 mm
Ancho	108 mm
Profundidad	48 mm
Peso Del Producto	1,28 kg
Color	Gris de antracita (RAL 7016)

Entorno

Grado De Contaminación	3
Resistencia A Cables Incandescentes	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, dentro de Prisma IEC 61439-2, dentro de Prisma
Certificaciones De Producto	ASEFA
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	14,5 cm
Paquete 1 Longitud	24,4 cm
Paquete 1 Peso	1,26 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.