

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Micrologic 5.0

33070

Principal

Tipo De Producto O Componente	Unidad de control
Unidad De Control	Micrologic 5.0
Tipo De Unidad De Control	Electrónico
Rango De Compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS Masterpact MTE PowerPact R Powersin
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Number Of Poles	4P 3P
Descripción Polos Protegidos	3t 3t + N/2 4t
Funciones De Protección De Unidad De Disparo	Protección selectiva
Tipo De Protección	for prot.cont.cortoc. (per.corto) for prot.cont. sobrec. (per.largo) for prot.contra cortocirc.(inst.)
Trip Unit Rating	630 A a 50 °C 800 A a 50 °C 1000 A a 50 °C 1250 A a 50 °C 1600 A a 50 °C 2000 A a 50 °C 2500 A a 50 °C 3200 A a 50 °C 4000 A a 50 °C 5000 A a 50 °C 6300 A a 50 °C
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Fijo Extraíble

Complementario

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9 regulaciones
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4...1 x Ir
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	9 regulaciones
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s a 7.2 x Ir 0,5...24 s a 6 x Ir 12,5...600 s a 1.5 x Ir

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Memoria Térmica	20 mn
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	9 regulaciones
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Regulable 'or' no regulable
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=apagado 0,1...0,4 s I ² t=encendido
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	9 regulaciones
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2...15 x In Apagado
Protección De Fugas A Tierra	Sin
Enclavamiento Selectivo De Zona	Sin
Señalización Local	Electrical fault ((*)): 3 LED (Rojo) Internal error ((*)): 1 LED (Rojo)

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	7 cm
Paquete 1 Peso	160 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

✓ Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil