

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Base Seccionador Ns 630 Na 4P Fijo

33421

Discontinuado el: 23 nov 2023

Discontinuado

Principal

Nombre Del Producto	Compact NS
Nombre Corto Del Dispositivo	Compact NS630b NA
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Tipo De Oferta	C4
Número De Polos	4P
Tipo De Red	CA
Performance Level	DE
Idoneidad Para El Seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-3

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tipo De Control	Palanca de conmutación
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Chasis
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz "660/690 V"
Tensión Asignada De Aislamiento	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV conforme a IEC 60947-3
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	630 A a 60 °C
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	25 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3 4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
[Icm] Poder De Dierre De Cortocircuito	52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Ruptura Visible	No
Endurancia Mecánica	6000 Ciclos conforme a IEC 60947-3
Endurancia Eléctrica	1000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Paso Interpolar	70 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	327 mm
Ancho	280 mm
Profundidad	147 mm
Peso Del Producto	18 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones De Producto	ASTA ASEFA
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	32,0 cm
Paquete 1 Ancho	25,0 cm
Paquete 1 Longitud	30,0 cm
Paquete 1 Peso	13,717 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil