


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Int. Secc. Nw32Na 4X3200A
135Ka Ext.

48320

Principal

Gama	MasterPact
Nombre Del Producto	Masterpact NW
Tipo De Producto O Componente	Interrupor seccionador
Nombre Corto Del Dispositivo	Masterpact NW32
Nombre De Interruptor Seccionador	Masterpact NW32HA
Aplicación Del Dispositivo	Proteccion
Número De Polos	4P
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	3200 A CA 50/60 Hz 690 V
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	12 kV conforme a IEC 60947-3
[Icm] Poder De Dierre De Cortocircuito	143 kA 220/230/240 V CA a 50/60 Hz
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tipo De Poder De Corte	HA
Idoneidad Para El Seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-3
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Ruptura Visible	No
Grado De Contaminación	4 conforme a IEC 60664-1

Complementario

Tipo De Control	Pulsador
Tipo De Montaje	Extraíble
Soporte De Montaje	Chasis
Tasa De Funcionamiento	10 cyc/h máximo
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	65 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3 55 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
Endurancia Mecánica	10000 Ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3 20000 Ciclos con mantenimiento conforme a IEC 60947-3
Endurancia Eléctrica	AC-3: 6000 Ciclos 440/690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3 AC-23A: 2500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3 AC-23A: 5000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paso Interpolar	115 mm
Altura	352 mm
Ancho	537 mm
Profundidad	297 mm
Peso Del Producto	80 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones De Producto	ASTA ASEFA
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,5 cm
Paquete 1 Ancho	29,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	53,266 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil