

Ficha técnica del producto

Especificaciones



REFLEX IC60H 16A 3P CURVA C C/INTER TI24

A9C65316

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Aplicación Del Dispositivo	Controlar Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Gama	Acti9
Nombre Del Producto	Reflex iC60
Nombre Corto Del Dispositivo	Reflex iC60H
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor de control integrado
Número De Polos	3P
Número De Polos Protegidos	3
Tipo De Red	CA
Tipo De Unidad De Control	Térmico-magnético
Código De Curva De Disparo Ins	C

Complementario

Corriente Nominal	16 A
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tipo De Poder De Corte	H
Poder De Corte	30 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 15 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensión Asignada De Aislamiento	500 V CA
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Tipo De Control	Boton de encendido / apagado Control remoto por mando continuo Contr rem. por impulso Palanca de conmutación
Tipo De Señal De Control	Mantenido muy bajo voltaje Impulso Mantenido
Señalización Local	LED rojo: falla LED parpadeante: dispositivo listo LED parpadeante: sobrecalentamiento del dispositivo LED verde: dispositivo ON LED parpadeante: dispositivo disparado
Tensión De Circuito De Control	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensión De Alimentación	230 V CA a 50/60 Hz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	11
Altura	84 mm
Ancho	99 mm
Profundidad	77 mm
Color	Blanco
Endurancia Mecánica	50000 Ciclos
Endurancia Eléctrica	AC-1: 50000 Ciclos CA 50 Hz
Provisión Cierre Candado	Cerradura
Descripción Opciones Bloqueo	Cierre con candado en posición DESACTIVADA
Protección De Fugas A Tierra	Bloque independiente
Compatibilidad Del Producto	Con PLC

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad Relativa	93 % a 40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,3 cm
Paquete 1 Longitud	16,5 cm
Paquete 1 Peso	684,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	10,018 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

 Producto Con Contenido Plástico Sin
Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil