

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MANDO REMOTO RCA P/IC60 3/4P

A9C70114

Principal

Range Of Product	Acti9
Tipo De Producto O Componente	Control remoto auxiliar
Nombre Corto Del Dispositivo	RCA iC60
Composición Contactos De Señal	1 OF contactos sin tensión
Tensión Circuito Señalización	Contac. sin volt. 24 ... 230 V 0,01 ... 1 A CA

Complementario

Tipo De Control	Mando a distancia impulso y mantenido 230 V CA 50/60 Hz
Corriente De Entrada	5 mA impulso 5 mA mantenido
Duración De Impulso	> = 200 ms circuito de control
Tiempo Respuesta	<500 ms
Tensión De Alimentación	230 V CA 50/60 Hz
Consumo De Potencia En W	1 W
Tensión Asignada De Aislamiento	400 V
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV
Valor Del Ajuste	Modo A: reenganche autorizado después del disparo Modo B: reenganche inhibido después del disparo Auto: control remoto autorizado Apagado: control remoto inhibido
Señalizaciones Frontales	Parpadeo verde LED: listo para operar Parpadeo naranja LED: no operativo
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Juego De Bar	NO
Pasos De 9 Mm	7
Altura	93 mm
Ancho	63 mm
Profundidad	75,5 mm
Peso Del Producto	430 g
Color	Blanco
Endurancia Eléctrica	10000 Ciclos
Endurancia Mecánica	10000 Ciclos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Provisión Cierre Candado	Cerradura
Longitud De Pelado De Cable	Alimentación: 10 mm for inferior connection Entrada: 10 mm for inferior connection Salida: 8 mm for superior connection
Par De Apriete	Salida auxiliar: 0,7 N.m Alimentación auxiliar: 1 N.m Entrada auxiliar: 1 N.m
Rango De Compatibilidad	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti 9 iC65) Acti 9 iMDU adaptador de voltaje
Compatibilidad Del Producto	3P o 4P iC60 3P o 4P iC65 iMDU

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60947
Categoría De Sobretensión	II
Tropicalización	2
Humedad Relativa	93 % a 40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	481,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,154 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil