


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Vigi iC60 - Bloque adicional de fuga a tierra - 4P - 63A - 300mA - Tipo A - selectivo

A9V25463

Principal

Gama	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Dispositivos de corriente residual adicionales
Nombre Corto Del Dispositivo	Vigi iC60
Número De Polos	4P
Corriente Nominal	63 A
Sensibilidad A La Fuga A Tierra	300 mA
Retraso Tiempo Protec. Pérdida A Tierra	Selectivo
Earth Leakage Protection Type	Tipo A
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Empleo	230-415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-1 230-415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-2-1
Estándares	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Pasos De 9 Mm	7

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Salida
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente tensión
Tensión Asignada De Aislamiento	500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV conforme a IEC 60947-2
Rango De Compatibilidad	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti 9 Reflex iC60)
Compatibilidad Del Producto	Terminal único
Señalización Local	Indicador deseng.
Tipo De Montaje	Clip-on
Soporte De Montaje	Carril DIN
Conexión Eléctrica A Mcb	Mediante tornillos
Compatibilidad De Juego De Bar	Inferior: Sí
Altura	91 mm
Ancho	135 mm
Profundidad	73,5 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0,245 kg
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...35 mm² rígido sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² flexible sin extremo de cable Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² flexible con extr. cable
Longitud De Pelado De Cable	14 mm for inferior connection
Par De Apriete	3,5 N.m inferior

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60947-2
Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a choque 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC 61009-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,700 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,600 cm
Paquete 1 Peso	253,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,285 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil