


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Int. Secc. Nt08Ha 4X800A 60Ka
Ext.

47251

Principal

Gama	MasterPact
Nombre Del Producto	Masterpact NT
Tipo De Producto O Componente	Interrupor seccionador
Nombre Corto Del Dispositivo	Masterpact NT08
Nombre De Interruptor Seccionador	Masterpact NT08HA
Aplicación Del Dispositivo	Proteccion
Número De Polos	4P
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	800 A CA 50/60 Hz 690 V
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	12 kV conforme a IEC 60947-3
[Icm] Poder De Dierre De Cortocircuito	75 kA 220/230/240 V CA a 50/60 Hz
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tipo De Poder De Corte	HA
Idoneidad Para El Seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-3
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Ruptura Visible	No
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60664-1

Complementario

Tipo De Control	Pulsador
Tipo De Montaje	Extraíble
Soporte De Montaje	Chasis
Conexión Superior	Panel
Conexión Inferior	Panel
Tasa De Funcionamiento	10 cyc/h máximo
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	36 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3 36 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3 20 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
Endurancia Mecánica	12500 Ciclos sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Endurancia Eléctrica	AC-23A: 3000 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3 AC-23A: 6000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3 AC-3: 6000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a IEC 60947-3
Paso Interpolar	70 mm
Altura	301 mm
Ancho	346 mm
Profundidad	196 mm
Peso Del Producto	18 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones De Producto	LCIE ASEFA
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	41,0 cm
Paquete 1 Ancho	39,0 cm
Paquete 1 Longitud	30,0 cm
Paquete 1 Peso	21,375 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil