

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con conmutación de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13

AP7921

Discontinuado el: 26 jul 2023

Discontinuado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Switched
Cord Length	2,50 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Soportes de montaje en rack Manual de usuario

Complementario

Tensión De Entrada Principal	200 V 208 V 230 V
Altura	4,4 cm
Ancho	44,5 cm
Tensión De Salida Principal	208 V 230 V
Profundidad	10,8 cm
Peso Del Producto	2,27 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Trasero
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Conexión De Entrada	IEC 60320 C20
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	1U
Posición De Montaje	Horizontal
[In] Corriente Nominal	16 A
Tensión De Entrada Aceptable	200...240 V
Límites De Corriente De Entrada	20 A
Capacidad De Carga	3680 VA
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Total Number Of Outlets	8 IEC 60320 C13
-------------------------	-----------------

Entorno

Certificaciones De Producto	cUL listada CE CSA GOST Iram MIC Registrado por UL VDE VCCI
Estándares	EN 55022 clase A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	48,6 cm
Paquete 1 Longitud	34,3 cm
Paquete 1 Peso	3,443 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Plomo

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil