

Ficha técnica del producto

Especificaciones



RECONECTADOR AUTOMATICO ARA P/IID 2POLOS

A9C70342

Principal

Range Of Product	Acti9
Tipo De Producto O Componente	Auxiliar del reconectador automático
Nombre Corto Del Dispositivo	IRA ARA
Composición Contactos De Señal	2 de contactos sin tensión
Tensión Circuito Señalización	24 V 10 mA CA/CC 230 V 1 A CA

Complementario

Tipo De Control	Inhibición del automatismo mantenido 230 V CA 50/60 Hz Reenganche final impulso 230 V CA 50/60 Hz
Corriente De Entrada	5 mA
Duración De Impulso	> = 200 ms circuito de control
Tiempo Respuesta	<500 ms
Tensión De Alimentación	230 V CA 50/60 Hz
Consumo De Potencia En W	2 W
Tensión Asignada De Aislamiento	400 V
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV
Valor Del Ajuste	Programa 1: 15 tentativas de reenganche, ciclo fijo largo
Señalizaciones Frontales	Parpadeo naranja LED: no operativo Parpadeo verde LED: funcionamiento normal Parpadeo rojo LED: ciclo de reenganche en curso Fijo rojo LED: reenganchador automático bloqueado
Tipo De Montaje	Clip-on
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Juego De Bar	NO
Pasos De 9 Mm	7
Altura	93 mm
Ancho	63 mm
Profundidad	75,5 mm
Peso Del Producto	440 g
Color	Blanco
Endurancia Eléctrica	5000 Ciclos
Provisión Cierre Candado	Cerradura

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Longitud De Pelado De Cable	Alimentación: 10 mm for inferior connection Entrada: 10 mm for inferior connection Salida: 8 mm for superior connection
Par De Apriete	Alimentación: 1 N.m Entrada: 1 N.m Salida: 0,7 N.m
Rango De Compatibilidad	Acti 9 (Acti9 iID) disyuntor de corriente residual (RCCB)
Compatibilidad Del Producto	2P iID

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60947
Categoría De Sobretensión	II
Tropicalización	2
Humedad Relativa	93 % a 40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,600 cm
Paquete 1 Ancho	11,200 cm
Paquete 1 Longitud	16,600 cm
Paquete 1 Peso	511,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,565 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

 Producto Con Contenido Plástico Sin
Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil