

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Int. Magnetico Ic60L Ma 2X16A

A9F90216

Principal

Aplicación Del Dispositivo	Motor
Gama	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti9 iC60
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor en miniatura
Nombre Corto Del Dispositivo	iC60L
Número De Polos	2P
Número De Polos Protegidos	2
Corriente Nominal	16 A
Tipo De Red	CA
Tipo De Unidad De Control	Umbral
Código De Curva De Disparo Ins	MA
Poder De Corte	15 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 20 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 40 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Categoría De Utilización	A conforme a EN 60947-2 A conforme a IEC 60947-2
Idoneidad Para El Seccionamiento	Sí conforme a EN 60947-2 Sí conforme a IEC 60947-2
Estándares	IEC 60947-2 EN 60947-2

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Límite De Enlace Magnético	12 x In +/- 20 %
[Ics] Poder De Corte En Servicio	10 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 10 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 20 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 20 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
Clase De Limitación	3 conforme a EN 60898-1 3 conforme a IEC 60898-1
Tensión Asignada De Aislamiento	500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV conforme a EN 60947-2 6 kV conforme a IEC 60947-2
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Tipo De Control	Palanca de conmutación

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Señalización Local	Indicador deseng.
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Juego De Bar	Arriba o abajo: SI
Pasos De 9 Mm	4
Altura	85 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	78,5 mm
Peso Del Producto	0,25 kg
Color	Blanco
Endurancia Mecánica	20000 Ciclos
Endurancia Eléctrica	10000 Ciclos
Conexiones - Terminales	Terminal único (arriba o abajo) 1...25 mm² rígido Terminal único (arriba o abajo) 1...16 mm² flexible
Longitud De Pelado De Cable	14 mm for arriba o abajo connection
Par De Apriete	2 N.m arriba o abajo
Protección De Fugas A Tierra	Bloque independiente

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529 IP20 conforme a EN 60529
Grado De Contaminación	3 conforme a EN 60947-2 3 conforme a IEC 60947-2
Categoría De Sobretensión	IV
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,3 cm
Paquete 1 Peso	224,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	8,1 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Longitud	22,4 cm

Paquete 2 Peso	1,401 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	66
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	15,898 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas