

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Limitador Iprc P/Linea Analogica 130Vca

A9L16337

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iPRD
Nombre Corto Del Dispositivo	iPRC
Tipo De Producto O Componente	Disipador de sobrevoltaje
Number Of Protected Lines	2
Tipo Limitador Sobretensión	Protección de telecomunicaciones

Complementario

Señalización Remota	Sin
Tecnología De Limitador De Sobrete	GDT + diodo
Corriente Nominal	0,45 A a 45 °C
Tensión Asignada De Empleo	130 V CA
Corriente De Descarga Nominal	Modo común: 10 kA (L/PE) Modo diferencial: 10 kA (L/N)
Corriente Impulso Emergencia	100 A
Uc Max Continuous Opertg Vltg	Modo común: 130 V CA L/PE Modo común: 185 V CC L/PE Modo diferencial: 130 V CA L/N Modo diferencial: 185 V CC L/N
Nivel De Protección De Tensión	Modo diferencial <160 V tipo 2 L/N Modo común <200 V tipo 2 L/PE
Límites De Tensión De Salida	Modo común: < 300 V a 2 kV/μs Modo diferencial: < 300 V a 2 kV/μs
I Corriente De Descarga Total	10 kA
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	2
Altura	90 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	25 g
Color	Blanco
Material	PA6
Tiempo De Respuesta	< 500 ns

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - Terminales	Terminal de abrazadera de fija0,2...4 mm² rígido
	Terminal de abrazadera de fija0,2...2,5 mm² flexible
	Terminal de abrazadera de fija0,2...2,5 mm² flexible con férula
Longitud De Pelado De Cable	8 mm
Par De Apriete	0,8 N.m

Entorno

Estándares	EN 61643-21
	IEC 61643-21
Certificaciones De Producto	cumplimiento de xDSL
Grado De Protección Ip	IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
	IP20 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK05 conforming to IEC 62262
Humedad Relativa	5...90 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	69,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,939 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.