


Ficha técnica del producto

Especificaciones



VIGI C120 125A 2P 300S MA SI A

A9N18556

⚠ Discontinuado el: 9 nov 2023

⚠ Discontinuado

Principal

Tipo De Producto O Componente	Dispositivos de corriente residual adicionales
Nombre Corto Del Dispositivo	Vigi C120
Número De Polos	2P
Corriente Nominal	125 A
Tipo De Red	CA
Sensibilidad A La Fuga A Tierra	300 mA
Retraso Tiempo Protec. Pérdida A Tierra	Selectivo
Prot. C. Fuga A Tier.(Tabular)	Tipo A-SI

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Salida
Frecuencia De Red	50 Hz
Tensión Asignada De Empleo	230-415 V CA 50 Hz
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente tensión
Tensión Asignada De Aislamiento	500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV conforme a IEC 60947-2
Tipo De Montaje	Clip-on
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Conexión Eléctrica A Mcb	Mediante tornillos
Pasos De 9 Mm	7
Altura	95 mm
Ancho	117 mm
Profundidad	73 mm
Peso Del Producto	0,325 kg
Color	Blanco
Endurancia Mecánica	20000 Ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel1...35 mm² flexible Terminales de tipo túnel1...50 mm² rígido
Longitud De Pelado De Cable	15 mm
Par De Apriete	3,5 N.m

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Normas	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	3 conforme a IEC 60947-2
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,2 cm
Paquete 1 Ancho	13,5 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Paquete 1 Peso	388,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,591 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.