

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor Secc.160A 3P Int.Ext.T00

GS1LLD3

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys GS
Nombre Corto Del Dispositivo	GS1 L
Tipo De Producto O Componente	Interrupor-seccionador-fusible
Aplicación Del Dispositivo	Proteccion
Número De Polos	3P
Descripción Polos Protegidos	3t
Tipo Y Composición De Contactos	3 NO
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	160 A a <40 °C
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	125 A a 440 V 2 polos en serie por fase DC-23A 125 A a 440 V 2 polos en serie por fase DC-23B 125 A a 690 V con cubierta de terminal AC-23A 125 A a 690 V con cubierta de terminal AC-23B 160 A a 400 V AC-23A 160 A a 400 V AC-23B 160 A a 500 V AC-23A 160 A a 500 V AC-23B
Tipo De Fusible	DIN
Tamaño De Fusible	00
Tipo De Red	CA CC
Frecuencia De Red	50/60 Hz

Complementario

Tipo De Maneta Rotativa	Lado derecho directo
Soporte De Montaje	Placa
Tensión Asignada De Aislamiento	750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
Potencia Nominal Func. En W	90 kW a 400 V 110 kW a 500 V 110 kW a 690 V
Capacidad De Corte	12 W
Capacidad De Conexión	1600 A a 400 V AC-23B
Poder De Corte	1280 A a 400 V (AC-23B)
Resistencia A Los Cortocircuit	22,7 kA
Endurancia Mecánica	10000 Ciclos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Endurancia Eléctrica	1000 Ciclos AC-23A 1000 Ciclos AC-23B 200 Ciclos DC-23A 200 Ciclos DC-23B
Conexiones - Terminales	Circuito de alimentación: barras Circuito de alimentación: terminales de lengüeta-anillo50...95 mm² flexible
[Icm] Poder De Dierre De Cortocircuito	100 kA a 400 V con protección porfusibles gG
Par De Apriete	Circuito de alimentación: 12 N.m - on barras Circuito de alimentación: 12 N.m - on terminales de lengüeta-anillo

Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificaciones De Producto	CE
Tratamiento De Protección	TH
Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529 (con cubierta de terminal)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Resistencia Al Fuego	850 °C cubierta de fusibles conforme a IEC 60695-2-1 960 °C cuerpo conforme a IEC 60695-2-1
Altura	162 mm
Ancho	150 mm
Profundidad	126,5 mm
Peso Del Producto	1,8 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,0 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	1,721 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S06
Número De Unidades En El Paquete 2	13
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Longitud	80,0 cm
Paquete 2 Peso	35,373 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)