

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Int. Termomagnetico C60N 4X1A Curva B

A9N24097

❗ Discontinuado el: 29 dic 2021

❗ Discontinuado

Principal

Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Gama	Acti 9
Nombre Del Producto	C60
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor en miniatura
Número De Polos	4P
Número De Polos Protegidos	4
Corriente Nominal	1 A
Tipo De Red	CA
Tipo De Unidad De Control	Térmico-magnético
Código De Curva De Disparo Ins	B
Poder De Corte	6 kA a 440 V CA 50/60 Hz 10 kA a 415 V CA 50/60 Hz 20 kA a 240 V CA 50/60 Hz 6000 A a 400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1 40 kA a <= 125 V CC

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Empleo	400 V CA 50/60 Hz
[Ics] Poder De Corte En Servicio	15 kA 75 % - 240 V CA 50/60 Hz 40 kA 100 % - <= 125 V CC 6000 A 100 % - 400 V CA 50/60 Hz 4,5 kA 75 % - 440 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % - 415 V CA 50/60 Hz
Clase De Limitación	3 conforme a IEC 60898-1
Tensión Asignada De Aislamiento	440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV conforme a IEC 60898-1
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Tipo De Control	Palanca de conmutación
Señalización Local	Indicación encendido/apagado
Tipo De Montaje	Clip-on
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Pasos De 9 Mm	8
Altura	81 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	72 mm
Profundidad	72 mm
Peso Del Producto	480 g
Color	Blanco
Endurancia Mecánica	20000 Ciclos
Endurancia Eléctrica	10000 Ciclos
Longitud De Pelado De Cable	5 mm for arriba o abajo connection
Par De Apriete	2 N.m arriba o abajo
Protección De Fugas A Tierra	Sin

Entorno

Estándares	IEC 60898-1
Grado De Protección Ip	IP20
Grado De Contaminación	2 conforme a IEC 60898-1
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	7,2 cm
Paquete 1 Peso	445 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Libre De Halógenos

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias