

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Lateral 2Na B.Res.



GVAE203

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto Del Dispositivo	GVAE
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contacto auxiliar
Compatibilidad Del Producto	GV2L GV2P GV2RT GV3P GV2LE GV3L LS1D323 GV2ME
Ubicación De Montaje	Panel
Comp. Contacto Polo	2 NO
Cantidad Por Juego	Juego de 10

Complementario

Tensión Asignada De Aislamiento	300 V conforme a UL 508 300 V conforme a CSA C22.2 No 14 250 V conforme a IEC 60947-1
Tensión Asignada De Empleo	24...240 V CA 24 ... 60 V CC
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	2,5 A
Endurancia Mecánica	100000 Ciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión De Conmutación Mínima	17 V
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A
Potencia Nominal Func. En Va	120 VA a 110...120 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 120 VA a 230...240 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 48 VA a 24 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 60 VA a 48 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Potencia Nominal Func. En W	15 W a 48 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 24 W a 24 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos 9 W a 60 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 100000 Ciclos
Altura	13 mm
Ancho	44,5 mm
Profundidad	31,5 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0,05 kg
Color	Gris oscuro

Entorno

Características Ambientales	Entorno normal
Certificaciones De Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,400 cm
Paquete 1 Ancho	3,200 cm
Paquete 1 Longitud	4,600 cm
Paquete 1 Peso	16,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2,500 cm
Paquete 2 Ancho	16,000 cm
Paquete 2 Longitud	16,000 cm
Paquete 2 Peso	168,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	1,859 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil