

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gtu Open Box



HMIG5U

Discontinuado el: 9 nov 2023

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony GTU
Tipo De Producto O Componente	Unidad base
Nombre Corto Del Dispositivo	Caja abierta
Compatibilidad De Gama	Harmony GTU
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	12 ... 24 V CC Fuente de alimentación

Complementario

Tipo De Conexión Integrada	Ethernet TCP/IP con 2 RJ45 Enlace serie COM1 RJ45 RS485, grado de transmisión: 110 ... 115200 bit / s Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, grado de transmisión: 110 ... 115200 bit / s Puerto auxiliar bloque de terminales Unidad de expansión tarjeta de bus de campo Puerto USB 2.0 mini B USB Puerto de vídeo DVI-D DVI-D Micrófono conector miniatura Puerto USB 2.0 con 3 USB tipo A
Sistema Operativo	Windows Embedded 7
Paquete De Software	Explorador de Internet Cliente web Vijeo Citect Vijeo Tiempo de ejecución del diseñador .NET Framework 4.0 Lector de Adobe PDF Visualizador CAD Reproductor multimedia Lector de oficina Cliente / servidor VNC
Nombre Del Procesador	Intel X86
Equipo De Almacenamiento De Datos	16 GB Tarjeta CFast
Puerto Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Descripción De Memoria	512 kB NVRAM memoria de respaldo 2 GB RAM interno
Ancho	188 mm
Altura	131 mm
Peso Del Producto	0,9 kg

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	CSA C22.2 No 142 ANSI / ISA 12-12-01 UL 508 Clase I división 2 CSA C22.2 No 214 IEC 61132-2
Temperatura Ambiente	0...60 °C
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Grado De Contaminación	2 conforme a EN 61131-2 Ed.3
Humedad Relativa	10...90 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Resistencia A Las Vibraciones	3,5 mm de amplitud constante (f = 5...9 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
Compatibilidad Electromagnética	Prueba de inmunidad de descarga electrostática conforming to EN/IEC 61000-4-2 nivel 3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Paquete 1 Peso	1,161 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil