

Ficha técnica del producto

Especificaciones



M580 CPU LEVEL 20 ? DIO

BMEP582020

Principal

Gama De Producto	Modicon M580
Tipo De Producto O Componente	Módulo de procesador

Complementario

Número De Racks	4
Capacidad Del Procesador De E/S Local (Discreta)	2048 E/S
Capacidad Del Procesador De E/S Local (Analógico)	512 E/S
Número De Canales Específicos De La Aplicación (Rack Local)	72
E/S Aplicación Específica	HART Codificador SSI Control de movimiento Serial link Marca de hora precisa Contador
Comprobaciones	Control proceso
Canales De Control	Lazos programables
Tipo De Conexión Integrada	1 Ethernet TCP/IP para Puerto de servicio 2 Ethernet TCP/IP para red del dispositivo USB tipo mini B
Número De Equipos Distribuidos	128
Procesador De Módulo De Comunicación	2 Módulo de comunicación Ethernet 8 Módulo AS-Interface
Servicio De Comunicación	Escáner DIO
Descripción De Memoria	Ampliable parpadeo, 4 GB para almac. datos Integrado RAM, 10 kB para memoria del sistema Integrado RAM, 8 MB para programa Integrado RAM, 768 kB para datos
Estructura De Aplicación	1 tarea maestra cíclica/periódica 64 tareas de eventos 2 tareas auxiliares 1 tarea rápida periódica
La Seguridad Cibernética	Achilles certified Prevención DoS IPSec Registro SNMP Soporte de protocolo Syslog Transport layer security Registro de auditoría Embedded firewall Firmware signature Protección de contraseña Endurecimiento del puerto Secure communication (HTTPS) Security log

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número Instrucciones Por Ms	7,5 Kinst / ms 65 % booleano + 35 % coma fija 10 Kinst / ms 100% booleano
Consumo De Corriente	270 mA a 24 V CC
Mtbf Reliability	775000 H
Marcado	CE

Entorno

Resistencia A Las Vibraciones	3 gn
Resistencia A Los Golpes	30 gn
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m 2000 ... 5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
Humedad Relativa	5...95 % a 55 °C sin condensación
Grado De Protección Ip	IP20
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Certificaciones	CE UL CSA RCM EAC Barco mercante
Normas	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interfaz tipo 1 y tipo 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G
Característica Medioambiental	Ubicación peligrosa clase I división 2
Alimentación	Alimentación interna por el bastidor
Led De Estado	Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde) Procesador o fallo del sistema (ERR): 1 LED (rojo) Fallo mód.E/S (E/S): 1 LED (rojo) Descarga en curso (DL): 1 LED (verde) Tarjeta de memoria o fallo del flash de la CPU (BACKUP): 1 LED (rojo) ETH MS (estado de la configuración del puerto Ethernet): 1 LED (Verde/rojo) Eth NS (estado de la red Ethernet): 1 LED (Verde/rojo)

Peso Del Producto	0,849 kg
-------------------	----------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	17,700 cm
Paquete 1 Longitud	25,000 cm
Paquete 1 Peso	876,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	6

Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,780 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil