

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Longitud Flexible 40A 2M

KBB40DF420W



Discontinuado el: 8 feb 2024

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KBB
Tipo De Oferta	Classic Control system
Tipo De Producto O Componente	Flexible element
Descrip. B. Distrib.	Longitud flexible
Aplicación Del Dispositivo	Iluminación Distribución de la toma de corriente
Tipo De Cambio De Dirección	3 dimensiones
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	40 A a 35 °C 25 A a 35 °C
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230...400 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Número De Circuitos	1
Polaridad Enlace B. Distr.	L + N + PE 3L + N + PE
Tipo De Control	Comunicación
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DALI
Color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Tipo De Montaje	Por clips
Límite De Tensión Térmica	900 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV
Tensión Asignada De Aislamiento	690 V
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	0,94 kA
Corriente De Resistencia De Pi	9,6 kA
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Longitud	2 m
Profundidad	51 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	60 mm
Peso Del Producto	1,9 kg
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambiente	0...35 °C sin disminución

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	44,0 cm
Paquete 1 Longitud	61,0 cm
Paquete 1 Peso	2,2 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	50,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	30,5 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Sin Pvc
- ✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas