


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Canalis - AL length for plug-in tap-off unit - 0800A - 3L+PE - 4m standard ((*))

KTA0800ED340

⚠ Discontinuado el: 23 ago 2023

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Canalizaciones prefabricadas
Descrip. B. Distrib.	Longitud de distribución
Nombre Corto Del Dispositivo	KTA
Aplicación Del Dispositivo	Distribución de alta potencia
Material	Aluminio
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	800 A a 35 °C
Polarity	3L + PE
Número De Salidas De Derivación	3
Corriente De Salida Nominal	25...630 A
Earth Conductor	Tierra estándar
Short-Circuit Level	Version estandar
Longitud	4000 mm
Equipo Suministrado	Unidad de trunking Unidad de unión

Complementario

Material De Carcasa	Película de poliéster
Material De Contactos	Cobre
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	31 kA
Corriente De Resistencia De Pi	64 kA
Conexión Eléctrica	Contacto deslizando
Campo Magnético Irradiado	0,4 µT
Límite De Tensión Térmica	961000 kA².s
Thdi	0...15 % 800 A 15...33 % 1000 A 33...100 % 1250 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Maximum Voltage Drop	<0,0083 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0081 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0076 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0069 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
Tipo De Montaje	Por gancho
Soporte De Montaje	Colgante Brazo en voladizo
Orientación	Horizontal Vertical
Posición De Polo De Neutro	Derecha
Intervalo De Acoplamiento	1000 mm
Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Tipo De Dimensión	Fijar
Ancho	140 mm
Altura	74 mm
Color	Blanco (RAL 9001)
Peso Del Producto	48 kg
Carga Lineal	12 kg/m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100% de En) 35...40 °C (97% de En) 40...45 °C (93% de In) 45...50 °C (90% de En) 50...55 °C (86% de En)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1