


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Elemento recto derivación fija AL - 3200A - 3L+N+PE - 4m estándar



KTA3200ED440

Discontinuado el: 23 ago 2023

Discontinuado

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Canalizaciones prefabricadas
Descrip. B. Distrib.	Longitud de distribución
Nombre Corto Del Dispositivo	KTA
Aplicación Del Dispositivo	Distribución de alta potencia
Material	Aluminio
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	3200 A a 35 °C
Polarity	3L + N + PE
Número De Salidas De Derivación	3
Corriente De Salida Nominal	25...630 A
Earth Conductor	Tierra estándar
Short-Circuit Level	Version estandar
Longitud	4000 mm
Equipo Suministrado	Unidad de unión Unidad de trunking

Complementario

Material De Carcasa	Película de poliéster
Material De Contactos	Cobre
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	86 kA
Corriente De Resistencia De Pi	189 kA
Conexión Eléctrica	Contacto deslizando
Campo Magnético Irradiado	2,1 µT
Límite De Tensión Térmica	7396000 kA².s
Thdi	0...15 % 3200 A 15...33 % 4000 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Maximum Voltage Drop	<0,0018 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0019 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0018 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,0017 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
Tipo De Montaje	Por gancho
Soporte De Montaje	Colgante Brazo en voladizo
Orientación	Vertical Horizontal
Posición De Polo De Neutro	Derecha
Intervalo De Acoplamiento	1000 mm
Estándares	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tipo De Dimensión	Fijar
Ancho	140 mm
Altura	324 mm
Color	Blanco (RAL 9001)
Peso Del Producto	148 kg
Carga Lineal	37 kg/m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100% de En) 35...40 °C (97% de En) 40...45 °C (93% de In) 45...50 °C (90% de En) 50...55 °C (86% de En)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33,9 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm
Paquete 1 Longitud	400 cm
Paquete 1 Peso	150 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil