

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Acondicionador de energía Tipo H de APC para AV 1 kVA, 120 V

H10

Discontinuoado el: 10 jun 2022

Discontinuoado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA 5-15p
Número De Unidad De Rack	2U
Longitud De Cable	3,05 m
Número De Cables	1
Equipo Proporcionado	6 pies (1,8 m) de cable coaxial enchapado en oro Soportes de montaje en rack Cable RJ11 Manual de usuario

Físico

Color	Plateado
Altura	9,5 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	24,1 cm
Peso Del Producto	7,32 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Potencia De Entrada	1000 W
Frecuencia Asignada De Empleo	47...63 Hz
Corriente Máxima De Entrada	12 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	15 A

Salida

Número De Tomacorrientes	12
Norma De Salida	NEMA 5-15R

Conformidad

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	CSA Industria Canadá
Estándares	FCC part 69 UL 1012 UL 1449 UL 498
Política De Protección Del Equipo	De por vida: US\$500.000

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Proteção contra surtos e filtragem

Nm Tiempo De Respuesta En Sobrevoltajes (Ns)	0 ns common mode
Rechazo De Modo Común	50 dB
Corriente De Pico	140 kAcommon mode 80 kA por fase normal mode
Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	4949 J

Unidades de embalaje

Scc14	10731304225345
-------	----------------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------