

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MAGELIS 5,7" COLOR 2 P.SERIE + 1 P.ETH

HMIGTO2310

Principal

Gama De Producto	Harmony GTO
Tipo De Producto O Componente	Panel de pantalla táctil avanz
Color De Pantalla	65536 colores
Tamaño De Pantalla	5,7 pulg.
Alimentación	Fuente de alimentación externa
Sistema Operativo	Harmony
Tipo De Batería	Litio batería para RAM interna, autonomía: 100 días, tiempo de carga = 5 día(s), vida de la batería = 10 año(s)

Complementario

Tipo De Terminal	Visualizador pantalla táctil
Tipo De Pantalla	LCD TFT a color retroiluminado
Resolución De La Pantalla	320 x 240 pixels QVGA
Zona Sensible Al Tacto	1024 x 1024
Panel Táctil	Película resistente, 1000000 Ciclos
Vida Útil De La Luz Posterior	50000 horas blanco a 25 °C
Brillo	16 niveles - control por panel táctil 16 niveles - control por software
Fuente Del Carácter	Coreano Taiwanés (chino tradicional) ASCII (caracteres europeos) Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji)
Tensión De Alimentación	24 V CC
Límites Tensión Alimentación	19,2...28,8 V
Corriente De Entrada	30 A
Potencia Máxima De Consumo En W [Vatios]	6,5 W cuando no se suministra alimentación a dispositivos externos 4,5 W cuando la luz de fondo está apagada 5 W cuando la luz de fondo está atenuada 10,5 W
Señalizaciones Frontales	LED de estado verde, Fijo para desconectado LED de estado verde, Fijo para operando LED de estado naranja, parpadeo para inicio de software LED de estado Rojo, Fijo para fuente de alimentación (ON) LED de estado Claro, descolorido para fuente de alimentación (OFF) LED COM2 amarillo, Fijo para los datos se están transmitiendo LED COM2 amarillo, descolorido para sin transmisión de datos Tarjeta SD LED verde, Fijo para la tarjeta se inserta Tarjeta SD LED verde, descolorido para tarjeta no está insertada o no se está accediendo

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Designación De Software	Vijeo Designer software de configuración > = V6.1
Descripción De Memoria	Flash EPROM, 96 MB
Datos Copiados	512 kB RAM interna (SRAM)
Equipo De Almacenamiento De Datos	Tarjeta SD, <= 32 GB Tarjeta SDHC, <= 32 GB
Protocolos Descargables	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec protocolos de terceros Omron Sysmac protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley protocolos de terceros Siemens Simatic protocolos de terceros Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Tipo De Conexión Integrada	Enlace serie COM1 SUB-D 9, interfaz: RS232C, grado de transmisión: 2400 ... 115200 bps Enlace serie COM2 RJ45, interfaz: RS485, grado de transmisión: 2400 ... 115200 bps Enlace serie COM2 RJ45, interfaz: RS485, grado de transmisión: 187,5 kbps compatible con Siemens MPI Ethernet RJ45, interfaz: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, interfaz: IEEE 802.3 USB 2.0 tipo A USB 2.0 tipo mini B
Montaje De Producto	Montaje empotrado
Modo De Fijación	Por 4 abrazaderas de rosca
Material Frontal	PPT
Material Del Envoltente	PPT
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Ancho	169,5 mm
Altura	137 mm
Profundidad	59,5 mm
Peso Del Producto	0,8 kg

Entorno

Estándares	IEC 61000-6-2 UL 508 IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	cULus C-Tick CE KCC UKCA UKEX
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...55 °C
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Humedad Relativa	10...90 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	< 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529 (panel trasero) IP65 conforme a IEC 60529 (panel frontal)
Grado De Protección Nema	NEMA 4X panel frontal (uso inter.)
Resistencia A Los Choques	147 m/s 3 calzos en cada dirección X, Y y Z conforme a IEC 61131-2

Resistencia A Las Vibraciones	3.5 mm (f = 5...9 Hz) - X, Y, Z durante 10 ciclos (aproximadamente 100 min) - conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - X, Y, Z durante 10 ciclos (aproximadamente 100 min) - conforme a IEC 61131-2
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV descarga de contacto conforme a IEC 61000-4-2 nivel 3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,500 cm
Paquete 1 Longitud	23,500 cm
Paquete 1 Peso	1,055 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,000 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	64
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	100,000 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil