

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Relé Térmico Para Contactor K 1.2-1.8

LR2K0307

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys LRK
Tipo De Producto O Componente	Relé de sobrecarga térmica diferencial
Nombre Corto Del Dispositivo	LR2K
Aplicación Del Relé	Protección del motor
Compatibilidad Del Producto	LC1K LP1K LP4K LC7K
Tipo De Red	CA CC
Overload Tripping Class	Clase 10A conforme a IEC 60947-4-1
Rango De Ajustes De Protección Térmica	1,2...1,8 A
Tensión Asignada De Aislamiento	Circuito de alimentación: 690 V conforme a BS 4941 Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947 Circuito de alimentación: 750 V conforme a VDE 0110 gr C Circuito de alimentación: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14

Complementario

Frecuencia De Red	<= 400 Hz
Soporte De Montaje	Bajo contactor Placa, con accesorios específicos Perfil, con accesorios específicos
Composición Contacto Auxiliar	1 NA + 1 NC
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	6 A para circuito de señalización
Tensión Asignada De Empleo	<= 690 V para circuito de alimentación 690 V CA AC-15 para circuito de señalización 250 V CC DC-13 para circuito de señalización
Capacidad De Fusible Asociado	6 A gG para circuito de señalización conforme a VDE 0661 6 A gG para circuito de señalización conforme a IEC 60947
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV
Potencia Total Disipada Por Polo	2 W
Sensibilidad A Fallo De Fase	Sí conforme a IEC 60947-4-1
Señalizaciones Frontales	Indicador deseng. (amarillo)
Tipo De Control	Rojo pulsador: función de prueba de disparo Azul pulsador: parada y restablecimiento manual Selector: manual o automático Reiniciar

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1,5...4 mm²sólido Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5...4 mm²sólido Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,75...4 mm²flexible sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,75...4 mm²flexible sin extremidad de cable Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,34...2,5 mm²flexible con Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,34...1,5 mm²flexible con
Par De Apriete	1,3 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2 1,3 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6 1,3 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver pozidriv No 2
Altura	58 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	65 mm
Peso Del Producto	0,145 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947 NF C 63-651 VDE 0661 BS 4941
Certificaciones De Producto	UL CSA UKCA
Tratamiento De Protección	TC conforme a IEC 60068 TC conforme a DIN 50016
Grado De Protección Ip	410 conforme a IEC 60529
Temperatura Ambiente	-20...55 °C sin disminución conforme a IEC 60947 -30...60 °C con disminución conforme a IEC 60947
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m sin disminución
Resistencia Al Fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Retardancia Al Fuego	V1 conforme a UL 94 Requisito 2 conforme a NF F 16-101 Requisito 2 conforme a NF F 16-102
Robustez Mecánica	Impactos contacto NA: 10 Gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 Impactos contacto NC: 10 Gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27 Vibraciones contacto NA: 2 Gn, 5 ... 300 Hz conforme a IEC 60068-2-6 Vibraciones contacto NC: 2 Gn, 5 ... 300 Hz conforme a IEC 60068-2-6

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,900 cm
Paquete 1 Ancho	7,100 cm
Paquete 1 Longitud	8,200 cm
Paquete 1 Peso	155,800 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	41
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm

Paquete 2 Peso	6,647 kg
----------------	----------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil