

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Longitud Recta Canalis Kba 25 A
1 Circuito 3L + N + Pe Circuito De
Control Remoto 3 Unidades De
TapOff 3 M Blanco

KBA25ED4303TW

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Corto Del Dispositivo	KBA
Tipo De Oferta	Control system
Tipo De Producto O Componente	Longitud recta
Descrip. B. Distrib.	Longitud de distribución
Aplicación Del Dispositivo	Iluminación Distribución de la toma de corriente
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	25 A a 35 °C
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230...400 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Polaridad Enlace B. Distr.	3L + N + PE
Número De Circuitos	1
Número De Salidas De Derivación	3
Tipo De Control	Comunicación
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DALI KNX
Tipo De Montaje	Por clips

Complementario

Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV
Tensión Asignada De Aislamiento	690 V
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	0,44 kA
Corriente De Resistencia De Pi	4,4 kA
Límite De Tensión Térmica	195 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum Voltage Drop	<0,72 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,67 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,61 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo <0,54 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
Estándares	EN / IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Ancho	30 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	46 mm
Longitud	3 m
Color	Blanco (RAL 9003)
Peso Del Producto	3,1 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforme a EN/IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to EN / IEC 62262
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...35 °C (100% de En) 35...40 °C (96% de In) 40...45 °C (93% de In) 45...50 °C (89% de En) 50...55 °C (85% de En)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,2 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	314 cm
Paquete 1 Peso	3 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	10,3 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	318,5 cm
Paquete 2 Peso	19 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	65 cm
Paquete 3 Ancho	64 cm
Paquete 3 Longitud	320 cm
Paquete 3 Peso	481 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí
✓	Sin Pvc
✓	Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas